


W zbiornikach otwartych lub o małej kondensacji pary, stosować naczynie z dodatkowym króćcem K, doprowadzając wodę w celu utrzymania stałego poziomu odniesienia.

KOD	WYKONANIE
01	PN 40
02	PN 100


KOD	MATERIAŁ
01	P245GH, P265GH
02	13CrMo4-5
03	X6CrNiTi18-10
04	wg zam.

KOD	WYMIARY D/d
01	Ø21,3/Ø15
02	wg zam.

KOD	WYPOSAŻENIE
00	Bez wyposażenia
01	Trójnik (1szt.) + zawory kulowe DN10 PN25 z końc. do spaw. (2szt.)
02	j.w. lecz PN63
03	Trójnik (1szt.) + zawory ZD-MEZ-12-00 z końc. do spaw. (2szt.)
04	j.w. lecz ZD-MEZ-12-01

KOD	KRÓCIEC K
01	Bez króćca K
02	Z króćcem K

NKP 01- 01 01 01 01 01 PRZYKŁAD ZAM.



LEGENDA
L1 - rozstaw króćcy na walczaku zbiornika ciśnieniowego
L2 - poziom odniesienia - zakres pomiarowy [mm]
L3 - odległość poziomu normalnego cieczy od dolnego króćca pomiaru poziomu
 α - kąt zabudowy króćca B względem króćcy A, standardowo 90°

KOD	MATERIAŁ
01	13CrMo4-5
02	wg zam.

KOD	WYPOSAŻENIE
00	Bez zaworów odcinających
01-01	Zawory pojedyncze ZD-MEZ-17-00/0-0-8
01-02	Zawory podwójne ZD-MEZ-17.2-00/0-0-8
02	wg zam.

NKP 02- 01 01-01 + L1, L2, L3, α
PRZYKŁAD ZAM.